

# Zabierak bezmomentowy DARD-L1-63-M

Numer produktu: 2349279

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	63
Odchylenie promieniowe +/-	4 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	5000 N
Waga produktu	1000 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał adaptera	Stal ocynkowana
Materiał trzpienia	Stal
Materiał tulei wtykowej	Stal, ocynkowana
Materiał przegubu	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal, powlekana