

# Tulejka rozprężna EAMH-86-16-C27.3

Numer produktu: 2430397

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	86
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95%
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	9.5 kgmm <sup>2</sup>
Waga produktu	94 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS