

# Zespół osłony mieszkowej EADB-V2-32-S401-500

Numer produktu: 2828833

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	57 mm
Wielkość	32
Zakres skoku	401 mm ... 500 mm
Wydłużone tłoczysko	139 mm
Konstrukcja	Okrągły
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły Opilki Oleje Smary Benzyna
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Ruchoma masa własna	163 g
Waga produktu	233 g
Typ mocowania	nasuwany za pomocą trzpienia gwintowanego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał przyssawki fałdowej	Kauczuk nitylowy
Materiał trzpienia gwintowanego	Stal wysokostopowa, nierdzewna