


Zespół osiowy EAMM-A-D100-100A-S1

Numer produktu: 3356931

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	101 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95%
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	128 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	60 Nm
Waga produktu	2450 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D100
Kod interfejsu, Motor IN	100A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS