


# Cewka MSW-24AC

Numer produktu: 3589

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	Elektryczny
Pozycja montażu	dowolny
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	F
Parametry cewki	24 V AC: 50 Hz, pobór mocy przy załączeniu 30,0 VA, moc podtrzymania 22,0 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10%
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura przechowywania	-10 °C ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C ... 50 °C
Waga produktu	175 g
Przyłącze elektryczne	Forma A Wtyczka wg EN 175301-803
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny 1/8 Klamra mocująca
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Duroplast
Materiał styków	Mosiądz, ocynowany
Materiał uzwojenia	Miedź