

Łożysko współpracujące EAMG-U1-60-G2

Numer produktu: 4164963

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	60
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95%
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	37 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS