

Zawór dławiąco-zwrotny GRF-PK-3X2

Numer produktu: 4566

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	45 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	45 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991453
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	145 g
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz