


Przyssawka ESS-50-GT-G1/4

Numer produktu: 525979

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	8 mm
Min. promień przedmiotu	40 mm
Średnica nominalna	2.5 mm
Średnica czaszy przyssawki	50 mm
Objętość czaszy przyssawki	11.2 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991485
Kształt przyssawki	okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 bar ... 0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	97 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	30 N
Waga produktu	21 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Materiał wtyczka gwintowna	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan