

Pokrywa AK-RJ45

Numer produktu: 534496

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	33 mm
Wysokość	8 mm
Długość	20 mm
Waga produktu	10 g
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C ... 50 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pokrywy	PA
Względna wilgotność powietrza	bez kondensacji