

Uchwyt czujnika SIEZ-NB-4

Numer produktu: 538343

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-25 °C ... 80 °C
Wielkość	4 mm
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	14 g
Materiał obudowy	anodowany
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Wybór dodatkowych informacji o czujniku	Elementy mocujące