


Zabierak bezmomentowy FKC-25

Numer produktu: 538715

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Odchylenie promieniowe +/-	2.5 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Chwilowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	3000 N
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1400 N
Waga produktu	119 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przegubu	Wzmocniony PA
Materiał czopa kulistego	Stal wysokostopowa
Materiał płyty	Stop aluminium do przeróbki plastycznej