



Zespół mocujący SMBR-8-8/100-S6

Numer produktu: 538937

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Konstrukcja	do rowka T
Pozycja montażu	dowolny
dla \varnothing tłoka	$\varnothing 8 - \varnothing 100$
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki.
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 120 °C
Waga produktu	20 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	anodowany Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna