


Amortyzator hydrauliczny YSRW-DGC-12

Numer produktu: 540345

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Amortyzacja	samonastawna mięka krzywa charakterystyki
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991497
Maks. prędkość uderzenia	2 m/s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa