

# Jednostka zaworu kulowego z napędem VZPR-BPD-22-R34

FESTO

Numer produktu: 540513



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Napęd wahadłowy
Sposób uruchamiania	elektrycznie pneumatyczny
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze zaworu procesowego	Rp3/4
Wskaźnik stanu przełączenia	Kierunek przełącznika = kierunek przepływu
Średnica nominalna DN	20
Ciśnienie robocze napędu	1 bar ... 8.4 bar
Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN	40
Symbol	00991921
Temperatura medium	-20 °C ... 150 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 80 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	1500 g
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne