

Zderzak KYC-25

Numer produktu: 541692

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Precyzyjna regulacja	10 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Waga produktu	560 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby zderzakowej	Stal ocynkowana
Materiał kątownika zderzakowego	Odlew ze stali nierdzewnej
Materiał obudowy	anodowany
Materiał pokrywy	Polioksymetylen
Materiał zatrzasku	Nierdzewna stal stopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana