

# Wtyczka NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Numer produktu: 543109

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Waga produktu	44.3 g
Przyłącze elektryczne 1	Wtyczka prosta, M12x1, 4-pin, z kodowaniem D, możliwość ekranowania
Kodowanie wtyczki	D
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy, ekranowany
Zakres napięcia roboczego DC	0 V ... 250 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V ... 250 V
Odporność na napięcie udarowe	2.5 kV
Właściwości transmisji	DIN EN 50173 / CAT 5
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm ... 8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.14 mm <sup>2</sup> ... 0.75 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał styków	Mosiądz pozłacany