


Osuszacz membranowy LDM1-1-D-MAXI-300

Numer produktu: 543673

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Konstrukcja	Osuszacz membranowy
Symbol	00991516
Ciśnienie robocze	3 bar ... 12.5 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	300 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Redukcja ciśnieniowego punktu rosy	20 K
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C ... 60 °C
Temperatura medium	2 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia	2 °C ... 50 °C
Waga produktu	2000 g
Typ mocowania	opcjonalnie: Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 2	G1
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej