

Ośłona ochronna NECV-S1W37

Numer produktu: 545974

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Obszar zastosowań	Tylko do wyspy zaworowej z przyłączem wielostykowym VTSA/VTSA-F
Waga produktu	180 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	Kształt prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Kątowa
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Sub-D
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	37
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	37
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	3x śruba M4
Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń	00995644
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Styki zaciskane
Zakres napięcia roboczego DC	0 V ... 30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	2 A
Odporność na napięcie udarowe	1 kV
Przepust kablowy	M20x1,5
Średnica kabla	5 mm ... 13 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.08 mm ² ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-5 °C ... 50 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Automatyka procesowa