

Amortyzator hydrauliczny DYEF-M4-Y1F

Numer produktu: 548370

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M4
Skok	1.7 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron, z metalowym stałym zderzakiem
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C ... 60 °C
Długość amortyzacji	1.7 mm
Maks. pobór energii na skok	0.005 J
Waga produktu	1.6 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa