


Światłowód SOOC-TB-M4-1-R25

Numer produktu: 552814

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Metoda pomiaru	Bariera świetlna jednokierunkowa
Minimalna średnica przedmiotu	0.35 mm
Światłowód – cechy szczególne	Standard
Zakres roboczy	400 mm
Temperatura otoczenia	-55 °C ... 70 °C
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	1 m
Min. promień gięcia	25 mm
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	PVC niklowany
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III