


# Filtr z węglem aktywnym MS9-LFX-1-U

Numer produktu: 553032

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	9
Seria	MS
Pozycja montażu	pionowo +/- 5°
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Symbol	00991519
Ciśnienie robocze	0 bar ... 20 bar
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	6500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 7 wg ISO 14644-1
Temperatura przechowywania	-10 °C ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medium	5 °C ... 30 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	2000 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 2	G1
Materiał pokrywy	Automatyka procesowa
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał wziernika	Automatyka procesowa