

# Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-50-S376-425

Numer produktu: 553325

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                      |
|--|--|
| Średnica zewnętrzna                        | 57 mm  |
| Wielkość                                   | 50   |
| Zakres skoku                               | 376 mm ... 425 mm                            |
| Wydłużone tłoczysko                        | 116 mm                                       |
| Konstrukcja                                | Okrągły                                      |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                      |
| Konstrukcja                                | z odpowietrzeniem przewodowym                |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne               |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                               |
| Odporność chemiczna                        | Pyły<br>Opilki<br>Oleje<br>Smary<br>Benzyna  |
| Stopień ochrony                            | IP54   |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C ... 80 °C                             |
| Waga produktu                              | 185 g  |
| Typ mocowania                              | nasuwany<br>za pomocą trzpienia gwintowanego |
| Przyłącze pneumatyczne                     | G1/4   |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                    |
| Materiał części adaptacyjnych              | Wzmocniony PA                                |
| Materiał uszczelnień                       | Kauczuk nitylowy                             |
| Materiał przyssawki fałdowej               | Kauczuk nitylowy                             |
| Materiał trzpienia gwintowanego            | Stal wysokostopowa, nierdzewna               |