

Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-100-S251-300

Numer produktu: 553379

FESTO



 General operating condition

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Średnica zewnętrzna | 93 mm |
| Wielkość | 100 |
| Zakres skoku | 251 mm ... 300 mm |
| Wydłużone tłoczysko | 74 mm |
| Konstrukcja | Okrągły |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | z odpowietrzeniem przewodowym |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Odporność chemiczna | Pyły Opilki Oleje Smary Benzyna |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 80 °C |
| Waga produktu | 255 g |
| Typ mocowania | nasuwany za pomocą trzpienia gwintowanego |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/4 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał części adaptacyjnych | Wzmocniony PA |
| Materiał uszczelnień | Kauczuk nitylowy |
| Materiał przyssawki fałdowej | Kauczuk nitylowy |
| Materiał trzpienia gwintowanego | Stal wysokostopowa, nierdzewna |