

# Przepust kablowy NETC-M-M20-KA

Numer produktu: 568279

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 100 °C
Stopień ochrony	IP68
Uwaga o stopniu ochrony	IP68 przy 5 bar przez 30 minut
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Wielkość	M20x1,5
Średnica kabla	5 mm ... 13 mm
Kolor	srebrny
Materiał łącznika kabla	Automatyka procesowa
Materiał uszczelnień	EPDM
Waga produktu	103 g
Wielkość opakowania	1
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne