


Płyta przyłączeniowa VMPAC-AP-14-B-1

Numer produktu: 576574

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Szerokość | 32.8 mm |
| Długość | 169 mm |
| Szerokość modułu | 26.8 mm |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 1 |
| Ciśnienie robocze | -0.9 bar ... 8 bar |
| Ciśnienie pilota | 3 bar ... 8 bar |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -5 °C ... 50 °C |
| Waga produktu | 160 g |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/4 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Wzmocniony PA |