

Sprzęgło elastyczne FK-M16X1,5

Numer produktu: 6142

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|----------------------------------|
| Wielkość | M16X1,5 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -40 °C ... 150 °C |
| Maks. obciążalność | 4 kN |
| Waga produktu | 709 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał tulei wtykowej | Stal, ocynkowana |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana |
| Materiał trzpienia kulistego | Stal do nawęglania |
| Materiał podkładki sferoidalnej | Stal do nawęglania |
| Materiał nakrętki | Stal ocynkowana |