


Tłumik hałasu U-1/2-B

Numer produktu: 6844

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar ... 10 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 psi ... 145 psi
Przepływ do atmosfery	7500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 70 °C
Waga produktu	75 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/2
Materiał wkładka tłumiącej	PE
Materiał wtyczka gwintowna	Aluminium
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium