

Płyta zasilania, do zabudowy warstwowej VMPA2-VSP-QS8

Numer produktu: 8029488

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	21 mm
Symbol	00991883
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar ... 10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Ciśnienie pilota	3 bar ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C ... 50 °C
Waga produktu	85 g
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty zasilającej	Wzmocniony PA