

Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M8-Y1

Numer produktu: 8073905

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M8
Skok	1.3 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron bez stałego, metalowego ogranicznika
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Długość amortyzacji	1.3 mm
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Maks. pobór energii na skok	0.12 J
Waga produktu	23 g
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa