

# Wskaźnik położenia SAMH-F12-MK

Numer produktu: 8092711

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Bez czujników
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Informacja o zastosowaniu	Certyfikat SIL dla całego produktu zostaje unieważniony w przypadku stosowania z zaworem kątowym VZXA.
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 60 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	118 g
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał obudowy	Aluminium Wzmocniony PA
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III