


Przekładnia EMGA-60-A-G8-60P

Numer produktu: 8141738

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	60 mm
Luz skrętny	0.27 stopień
Typ przekładni	Przekładnia kąтова
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C ... 90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	18 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	0.243 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	29 Nm
Maks. efektywność	93 %
Sztywność skrętna	1.6 Nm/arcmin
Waga produktu	1700 g
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	500 N
Dopuszczalne promieniowe obciążenie wałka	400 N
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	60G
Interfejs przekładni, napęd	60P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS