

Zespół przyłączeniowy DADG-AK-G8-16-10

Numer produktu: 8152380

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Skok	10 mm
Ciśnienie robocze	0.1 MPa ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	1 bar ... 8 bar
Ciśnienie robocze	14.5 psi ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Maks. moment dokręcenia	1.5 Nm
Tolerancja momentu dokręcenia	± 10%
Maks. moment dokręcenia przyłącza pneumatycznego 1	0.7 Nm
Waga produktu	12.9 g
Przyłącze pneumatyczne	M5
Materiał adaptera	Żywica epoksydowa
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał śrub	Stal, powlekana