

# Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M6-Y1F

Numer produktu: 8160236

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość   |
|--|---|
| Wielkość                                   | M6  |
| Skok                                       | 3.1 mm  |
| Amortyzacja                                | Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron, z metalowym stałym zderzakiem |
| Pozycja montażu                            | dowolny   |
| Sygnalizacja położenia                     | brak  |
| Maks. prędkość uderzenia                   | 0.8 m/s   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne  |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura otoczenia                      | 0 °C ... 60 °C  |
| Długość amortyzacji                        | 3.1 mm  |
| Maks. moment dokręcenia                    | 1 Nm  |
| Maks. pobór energii na skok                | 0.03 J  |
| Waga produktu                              | 10.8 g  |
| Typ mocowania                              | z tulejką gwintowaną  |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS   |
| Materiał uszczelnień                       | NBR   |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa  |