


# Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M6-Y1F

Numer produktu: 8160236

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M6
Skok	3.1 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron, z metalowym stałym zderzakiem
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C ... 60 °C
Długość amortyzacji	3.1 mm
Maks. moment dokręcenia	1 Nm
Maks. pobór energii na skok	0.03 J
Waga produktu	10.8 g
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa