

Głowica przegubowa SGS-M10X1,25

Numer produktu: 9261

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M10X1,25
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 150 °C
Maks. obciążalność	0.9 kN
Waga produktu	88 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pierścienia zewnętrznego	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał pierścienia wewnętrznego	Stal
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana