

# Dławik-tłumik hałasu GRU-1/8-B

Numer produktu: 9516

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem
Typ mocowania	możliwość wkręcenia
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min ... 1000 l/min
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 70 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991451
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C ... 70 °C
Waga produktu	10 g
Materiał wkładka tłumiącej	PE
Materiał wtyczka gwintowna	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby do regulacji	Automatyka procesowa