



Lubrificante LOE-D-MINI

Número de referência: 192575

FESTO



 [General operating condition](#)

Ficha de dados

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	D
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Construção	Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional
Capacidade de óleo máx.	45 cm ³
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Símbolo	00991532
Pressão operacional	0 MPa ... 1.6 MPa
Pressão operacional	0 bar ... 16 bar
Pressão operacional	0 psi ... 232 psi
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	3 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC ... 60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC ... 60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC ... 60 oC
Peso do produto	270 g
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do copo	PC