

# Bico de redução NPFC-R-G12-G14-MF

Número de referência: 8030311

FESTO



 [General operating condition](#)

## Ficha de dados

Característica	Valor
Material do encaixe roscado	Latão niquelado
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	-0.95 bar ... 50 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC ... 150 oC
Peso do produto	31.4 g
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS