

Bico duplo NPFC-D-2G34-M

Número de referência: 8069217

FESTO



 [General operating condition](#)

Ficha de dados

| Característica | Valor |
|--|--|
| Material do encaixe roscado | Latão niquelado |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Pressão operacional | -0.95 bar ... 50 bar |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 oC ... 150 oC |
| Peso do produto | 63.7 g |
| Conexão pneumática 1 | G3/4 |
| Conexão pneumática 2 | G3/4 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |