

Electroválvulas MDH-M12, ISO 5599-1

Hoja de datos: válvulas de 5/2 vías



Válvulas distribuidoras normalizadas
ISO 5599/1


1.2

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com/es/engineering

- 1 Bobina girable en 90° independientemente del accionamiento manual auxiliar
- 2 Accionamiento manual auxiliar
- 3 Tornillos de fijación imperdibles
- 4 Ranura para placa de identificación
- 5 LED
- 6 Conector tipo clavija M12x1
2 contactos según VDMA
4 contactos según Desina


Tipo	B1	B2	B3	B4	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5
Tamaño ISO 1															
MDH-5/2-...	42	28	6	30	M5	87,2	77,3	38	9	46,5	121,8	87,6	43,8	36	18
MDH-5/2-...-FR											132,2	98			
Tamaño ISO 2															
MDH-5/2-...	54	38	9	30	M6	97,2	87,2	48	9,5	56,5	144,6	123,4	61,7	48	24
MDH-5/2-...-FR											161,9	140,6			
Tamaño ISO 3															
MDH-5/2-...	65	48	12	30	M8	104,2	94,2	55	12	62,7	165,9	145,4	72,7	64	32
MDH-5/2-...-FR											185,2	164,7			

Conector M12: ocupación de los dos contactos según VDMA



- 1 No ocupado
- 2 No ocupado
- 3 Común (-)
- 4 Señal (+)

Conector M12: ocupación de los cuatro contactos según Desina



- 1 conectado a 2
- 2 conectado a 1
- 3 Común (-)
- 4 Señal (+)