

Ventosa especialmente profunda / oval

Tipo			N	S	U	F	NA
			NBR	SI	PU	FPM	BR
Material			Perbunán	Silicona	Poliuretano	Caucho	Perbunán/ antiestático
		No contiene cobre, PTFE ni silicona	X			X	X
	Altura de la ventosa	Dureza Shore	Hs50°	Hs50°	Hs60°	Hs60°	Hs60°
ESS-15-E...	10,3	Carrera	2,0	2,2	2,1	2,2	
ESS-20-E...	11,2	Carrera	2,7	2,7	2,9	2,8	
ESS-30-E...	14,4	Carrera	4,1	4,5	4,2	4,1	
ESS-40-E...	17,5	Carrera	2,9	3,4	3,2	3,2	
ESS-50-E...	19,5	Carrera	4,4	4,8	4,2	4,2	
ESS-60-E...	28,5	Carrera	5,2	5,1	5,5	5,3	
ESS-80-E...	25,9	Carrera	5,3	5,2	5,1	5,1	
ESS-100-E...	25,7	Carrera	6,2	6,0	6,3	6,0	
ESS-4x10-O...	6,9	Carrera	1,9				
ESS-4x20-O...	6,8	Carrera	0,6				
ESS-6x10-O...	6,7	Carrera	0,8				
ESS-6x20-O...	6,9	Carrera	0,9				
ESS-8x20-O...	6,9	Carrera	1,0				
ESS-8x30-O...	6,9	Carrera	1,0				
ESS-10x30-O...	7,0	Carrera	1,2				
ESS-15x45-O...	18,3	Carrera	2,1				
ESS-20x60-O...	19,3	Carrera	2,7				
ESS-25x75-O...	20,6	Carrera	3,5				
ESS-30x90-O...	21,5	Carrera	4,3				