

Electroválvulas JMEBH, ISO 5599-1

Hoja de datos: electroválvulas biestables de 5/2 vías




Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com/es/engineering

- 1 Conector 3 orientable en pasos de 30°
- 2 Accionamiento manual auxiliar
- 3 Tornillos de fijación imperdibles
- 5 LED
- 6 Conector acodado SEA-M12-4WD-PG7
→ 2 / 1.2-102

Tamaño ISO	B1	B2	B3	B4	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1	42	28	6	17,5	M5	110	80,3	38	9	74,7	134	87,6	43,8	36	18	67
2	54	38	9	17,5	M6	120	90,1	48	9,5	84,2	151,8	123,4	61,7	48	24	75,9
3	65	48	12	17,5	M8	130	97,8	55	12	93,1	171,9	145,4	72,7	64	32	86

Conector central M12: ocupación de las clavijas
Conexión Duo



- 1 No ocupado
- 2 Señal (+) Bobina 12
- 3 Común (-)
- 4 Señal (+) Bobina 14

Válvulas distribuidoras normalizadas ISO 5599/1

1.2