


VG szelepszorozat: VUVG / VTUG / VUWG

FESTO



A kompakt szelep

Fő tulajdonságok

- Vonzó ár
- Kompakt felépítés
- Festo minőség
- Nagy átáramlás
- Rövid szállítási határidők
- Max. 10 bar nyomásig

VUVG egyedi szelepek – nagyobb teljesítmény kis térfogat mellett! **Meggyőző minőség, vonzó áron.** Mindig kéznél van, ha nagy átáramlásra van szükség kis helyigényű és gyors alkalmazások esetén – például kis alkatrészek szerelésekor az elektronikai ágazatban, az élelmiszeriparban és a csomagolóanyagok gyártása során.

Kevés a hely? Semmi gond!

A VUVG szelepeket kis beépítési helyhez terveztük.

Gyors, biztonságos, egyszerű

Megrendelés, beszerelés, telepítés. Elveszthetetlen csavarok, beépített tömítés, különböző elő-konfekcionált kábelek és elektromos csatlakozások.

Kis méret, nagy teljesítmény

A legjobb méret-teljesítmény arány: akár 100%-kal nagyobb átáramlás nagyobb energiasűrűség mellett.

Csak bepattintja a helyére és kész!

Moduláris elektromos csatlakozók (E-box) többféle kivitelben.








A VUVG-...-S kiemelkedő jellemzői

Kiváló jellemzők a megszokott Festo minőségben, vonzó áron a sorozat új tagja: VUVG-...-S. A Festo Sztenderd Termékprogramhoz tartozó szelep világszerte nagy darabszámban van raktáron és 24 órán belül szállításra kész!

VG szelepszorozat: VUVG / VTUG / VUWG

A szelepszorozatról részletesen


A VUVG terméksorozat: kiválasztás és termék kombináció

Mágnesszelep	VUVG-...-S	VUVG	VTUG szeleptömb	VUWG pneumatikus szelep				
	 Kiemelkedő jellemzők – Festo minőség – vonzó ár							
Műszaki adatok								
A Festo Sztenderd Termékprogram része 								
Szelepszélesség [mm]	10 14	10 14	18	10 14 18				
Szelepfunkció	2x 3/2, 5/2		5/2, 5/3, 2x 3/2					
Átáramlás [l/min]	150, 360 660	100, 220, 380 780	1300	100, 220, 380 780 1300				
Csatlakozás	pneumatikus	M5, M7 G1/8	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8) G 1/4 (QS 6/8/10)	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)	
	elektromos	Nem moduláris 	Moduláris változat A csatlakozók, kábelek, M8 csatlakozódugók cserélhetők/szabaddon megválaszthatók 					
Nyomástartomány [bar]	1,5 – 7		-0,9 – 10					
Hőmérséklet-tartomány [°C]	-5 – +50		-5 – +60					
Feszültség [VDC]	24		5, 12, 24			–		
Védettség	IP40, IP65							

Alapkitételben: a kézi segédműködtető érintő/reteszelő vagy rejtett állásban lehet az egyszerű üzembe helyezés érdekében.



Beépített LED 360 fokos látómező – így gyorsan leolvasható a készülék állapota, ami csökkenti az állásidőket.




A hibrid csatlakozók révén akár angolszász csőméretekhez is alkalmas.

Elveszthetetlen csavarok. Erős és strapabíró. Nagyobb meghúzási nyomatékkal biztonságosabban rögzíthető.

A reteszelés szavatolja a szelep helyes beszerelését.

Több nyomászóna lehetséges: az elválasztó elemekkel egyszerűen és gyorsan kivitelezhető.

A tömítést a szelepbe építették.

 **A Festo Sztenderd Termékprogramja** automatizálási feladatainak 80 százalékára kínál megoldást

Strapabíró: Festo minőség vonzó áron
Egyszerű: néhány kattintással online is megrendelhető
Gyors: 24 órán belül szállításra kész

www.festo.hu