


Akumulátor stlačeného vzduchu CRVZS-0.75

Číslo dielu: 160235

FESTO



 General operating condition

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Objem	0,75 l
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	AD 2000
Schématická značka	00991528
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa ... 1.6 MPa
Prevádzkový tlak	-0.95 bar ... 16 bar
Prevádzkový tlak	-13.78 psi ... 232 psi
Povolenie	CRN TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	TSSACRNOH17477.5C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C ... 100 °C
Teplota okolia	-10 °C ... 100 °C
Max. ťahovací moment pre pripojovací závit	23 Nm
Hmotnosť výrobku	736 g
Spôsob upevnenia	Upevňovacia svorka
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál upevňovacej svorky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ