

Doska zrežazenia NAW-1/4-01-VDMA-VL

Číslo dielu: 161103

FESTO



 [General operating condition](#)

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konstrukčná šírka	26 s
Založené na norme	ISO 15407-1
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	225 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	M5
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	M5
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 4	G1/4
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok