


Presný manometer MAP-40-1-1/8-EN

Číslo dielu: 161126

FESTO



Údajový list

 [General operating condition](#)

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar ... 1 bar
Rozsah indikácie	0 psi ... 14.5 psi
Schématická značka	00991463
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	40
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa ... 0.1 MPa
Prevádzkový tlak	0 bar ... 1 bar
Prevádzkový tlak	0 psi ... 14.5 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	1,6
Druh krytia	IP43
Teplota média	-20 °C ... 60 °C
Teplota okolia	-20 °C ... 60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	R1/8
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	PBT
Materiál priezoru	PS
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	60 g

Charakteristický znak	Hodnota
Stupnica	Dvojitá stupnica bar (vonkajšia) psi (vnútor.)