


Presný prírubový manometer FMAP-63-1-1/4-EN

Číslo dielu: 161129

FESTO



 [General operating condition](#)

Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah indikácie | 0 bar ... 1 bar |
| Rozsah indikácie | 0 psi ... 14.5 psi |
| Schématická značka | 00991463 |
| Zodpovedá norme | EN 837-1 |
| Menovitá veľkosť manometra | 63 |
| Ochrana proti výbuchu | Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX) |
| Konštrukcia | Manometer s Bourdonovou trubicou |
| Spôsob upevnenia | Montáž do čelného panela |
| Prevádzkové médium | Inertné plyny neutrálne tekutiny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | bez acetylénu bez kyslíka |
| Prevádzkový tlak | 0 MPa ... 0.1 MPa |
| Prevádzkový tlak | 0 bar ... 1 bar |
| Prevádzkový tlak | 0 psi ... 14.5 psi |
| Činiteľ striedavého zaťaženia | 0.66 |
| Trieda presnosti merania | 1 |
| Druh krytia | IP43 |
| Teplota média | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota okolia | -20 °C ... 60 °C |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Poloha prípojov | Zadná strana, v strede |
| Pneumatický prípoj | G1/4 |
| materiály v kontakte s médiom | Mosadz |
| Materiál naskrutkovacieho čapu | Mosadz |
| Materiál telesa | ABS |
| Materiál priezoru | SAN |
| Materiál upevňovacieho krúžka | Oceľ |
| Farba telesa | čierna |
| Hmotnosť výrobku | 120 g |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------|--|
| Stupnica | Dvojitá stupnica bar (vonkajšia) psi (vnútor.) |