


# Presný prírubový manometer FMAP-63-6-1/4-EN

Číslo dielu: 161130

FESTO



## Údajový list

 [General operating condition](#)

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar ... 6 bar
Rozsah indikácie	1 psi ... 87 psi
Schématická značka	00991463
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	63
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa ... 0.6 MPa
Prevádzkový tlak	0 bar ... 6 bar
Prevádzkový tlak	0 psi ... 87 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	1
Druh krytia	IP43
Teplota média	-20 °C ... 60 °C
Teplota okolia	-20 °C ... 60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	G1/4
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál priezoru	SAN
Materiál upevňovacieho krúžka	Oceľ
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	120 g

Charakteristický znak	Hodnota
Stupnica	Dvojitá stupnica bar (vonkajšia) psi (vnútor.)