


Bezdotykový spínač CRSMEO-4-K-LED-24

Číslo dielu: 161775

FESTO



General operating condition

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	okrúhly tvar
Schématická značka	00991145
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetické jazýčkové relé
Teplota okolia	-20 °C ... 60 °C
Opakovateľná presnosť	0.2 s
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Čas zapnutia	≤0.5 ms
Čas vypnutia	0.03 ms
Max. frekvencia spínania	800 Hz
Max. výstupný prúd	500 mA
Max. spínací výkon DC	10 W
Indukčné ochranné zapojenie	prispôsobený pre cievky MZ, MY, ME
Odolnosť proti skratu	nie
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Dĺžka kábla	2.5 m
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	TPE-O
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Hmotnosť výrobku	70 g
Farba telesa	čierna
Materiál telesa	PP
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C ... 60 °C
Druh krytia	IP67
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L