

Kyvná príruha SZF-40

Číslo dielu: 161822

FESTO



 [General operating condition](#)

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná